


Giriş/çıkış modülü CP-E08-M12-CL

Ürün numarası: 538787
Üretimden kalkacak ürün

8 girişli

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
ATEX kategorisi Toz	II 3D
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ec IIC T6 Gc X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C