

Çok pinli fiş CPV10-VI-P8-M7-D


Ürün numarası: 538814

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[CPV valf adası için.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Sertifika yayımlayan bölüm	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb IIC Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tb IIIC Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	290 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Halogen-free Bakır içermez
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı