



Yaklaşım sensörü SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

Ürün numarası: 538816

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, 2-uçlu, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T-kanalı için
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC to EU directive low-voltage devices
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	≤ 2 ms
Kapama süresi	≤ 0,1 ms
Max. Anahtarlama frekansı	50 Hz
Max. Çıkış akımı	120 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	10 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Gerilim düşmesi	≤ 4 V
Geriya kalan akım	0 mA
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Operating voltage range AC	5 ... 250 V
Operating voltage range DC	5 ... 250 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı	2-damarlı Kablo
Çıkış yönünde bağlantı	yanal
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Insertable into slot lengthwise
Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	30 g
Gövde için malzeme bilgisi	Epoxy resin PC PET Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Insulation voltage	250 V
Surge strength	4 kV