



Besleme hattı KPWR-MC-1-SUB-15HC-10

Ürün numarası: 538916
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Beslemeyi yüke ve lojiğe bağlamak için.
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D Mixed
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	7
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	6
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 50 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 100 mm
Kablo çapı	10 mm
Kablo yapısı	2x2,5+2x(2x0,34) Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Damar sonları	Pin klemens
Koruma sınıfı	IP54
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Malzeme, yalıtkan kılıf	TPE-E