


# Yaklaşım sensörü SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Ürün numarası: 538990

FESTO

elektriksel, reed kontaktlı, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için,  
bağlantı takımı dahil değil, kablolu, sıcaklığa dayanıklı versiyon.

Harici montaj takımı SMB-8E (ÜNr. 178230) gerekir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer  |
|--|--|
| Betriebsspannungsbereich DC                | 5 ... 250 V  |
| Betriebsspannungsbereich AC                | 5 ... 250 V  |
| Anahtarlama çıkışı                         | kontakt zorunlu, çift kutuplu                                |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu             | Normalde açık kontakt  |
| Max. Çıkış akımı                           | 120 mA   |
| Kablo uzunluğu                             | 2,5 m  |
| Elektriksel bağlantı                       | 2-damarlı<br>Kablo   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK    | 4  |
| Tasarım                                    | T-kanalı için  |
| Kısa devre korumalı                        | hayır  |
| Ölçme prensibi                             | Manyetik Reed  |
| Kutup korumalı                             | hayır  |
| Anahtarlama durum göstergesi               | Sarı LED   |
| Kapama süresi                              | $\leq 0,1$ ms  |
| Anahtarlama süresi                         | $\leq 0,5$ ms  |
| Max. Anahtarlama gücü AC                   | 10 VA  |
| Max. Anahtarlama gücü DC                   | 10 W   |
| Geriyə kalan akım                          | 0 mA   |
| Gerilim düşmesi                            | 4 V  |
| Aşırı yüke karşı dayanıklı                 | temin edilemez   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Koruma sınıfı                              | IP65<br>IP67   |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -20 ... 120 °C   |
| Çevre sıcaklığı                            | -20 ... 120 °C   |
| Sıkma torku                                | 0,5 Nm   |
| Ürün ağırlığı                              | 44,3 g   |
| Anahtarlama değerinin üretilmesi           | +/- 0,1 mm   |
| Çıkış yönünde bağlantı                     | yanal  |
| Bağlantı şekli                             | Aksesuarlı<br>von oben in Nut einsetzbar                     |
| Malzeme hakkında not                       | Kupfer- und PTFE-frei  |
| Gövde için malzeme bilgisi                 | TPE-U(PU)  |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi         | TPE-O  |