



Filtre susturucusu LFU-3/8

Ürün numarası: 539133

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	G3/8
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Atmosfere karşı debi	≥ 4.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Gürültü azaltma	40 dB indirgeme
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	78 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme, muhafaza	PP