

# Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-E-10-LE10

Ürün numarası: 539242

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Kullanım alanı	Yalnızca çok kutuplu soket bağlantısına sahip valf terminali VTSA/VTSA-F için
Karşılık geldiği norm	DIN 47100
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Ürün ağırlığı	947 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	37
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	10
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	3x M4 vida
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	10
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	10
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	1 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	30 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	74 mm
Kablo çapı	7.4 mm
Kablo yapısı	10 x 0,34 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0,34 000013
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC