


# Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-K-2.5-LE37

Ürün numarası: 539246

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adalarına multipin soket bağlantı için, maks. 32 bobin için, Sub-D soketli, 37-pin.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Uygulama alanı                                | Yalnızca multipinli soket bağlantılı valf adası VTSA/VTSA-F için |
| Uygun olduğu standart                         | DIN 47100  |
| Kablo tanımlaması                             | Tanımlama etiket taşıyıcılı                                      |
| Ürün ağırlığı                                 | 837,7 g  |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı   |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Köşeli   |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket  |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Açılı  |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | Sub-D  |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 37   |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 37   |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | 3x M4 vida   |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Kablo  |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | Açık uç  |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 37   |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 37   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 30 V   |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü            | 2 A  |
| Aşırı gerilim dayanımı                        | 1 kV   |
| Kablo uzunluğu                                | 2,5 m  |
| Kablo özelliği                                | Standart   |
| Kablo test koşulları                          | Test koşulları talep üzerine verilir                             |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı          | ≥ 51 mm  |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı          | ≥ 128 mm   |
| Kablo çapı                                    | 12,8 mm  |
| Kablo yapısı                                  | 37x0,34  |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,34 mm <sup>2</sup>   |
| Koruma sınıfı                                 | IP65<br>NEMA 4   |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumda  |
| Çevre sıcaklığı                               | -5 ... 50 °C   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EU-RoHS-RL uyarınca  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | UK RoHS talimatlarına göre                                       |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L   |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK       | 2 - Ortalama paslanma  |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | TPE-U(PUR)   |
| Kablo gövdesinin rengi                        | gri  |
| Malzeme, muhafaza                             | PA   |
| Malzeme, yalıtkan kılıf                       | PVC  |