


# Döner dağıtıcı GF-1/8-2

Ürün numarası: 539287

FESTO

Çoklu döner dağıtıcı, 2 ayrı giriş ve çıkış.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Standart nominal debi miktarı 1.1-2.1	720 l/min
Standart nominal debi miktarı 1.2-2.2	1.050 l/min
Max. Devir	300 1/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Su ile işletimde 5 µm filtre kullanın Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun