



# Filtre regülasyon valfi PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T19

Ürün numarası: 5394674

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölük                                | 64   |
| Seri                                     | P  |
| Tetikleme güvenliđi                      | Kontralamalı ayar vidası                                     |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°   |
| Filttrasyon derecesi                     | 5 µm   |
| Su boşaltma                              | manuel, döner  |
| Tasarım yapısı                           | Manometresiz filtre-regülatör                                |
| Uygun olduđu standart                    | NACE MR0175/ISO 15156 (gövde ve çanak)                       |
| Max. Yođuşan sıvı miktarı                | 30 cm <sup>3</sup>   |
| Ayar fonksiyonu                          | Ön basınç dengeleyicili<br>Sekonder egzostlu                 |
| Basınç göstergesi                        | G1/4 için hazırlanmış  |
| Mpa işletim basıncı                      | 0,1 ... 2 MPa  |
| Çalışma basıncı                          | 1 ... 20 bar   |
| Basınç ayar aralđı                       | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,2 bar  |
| Maks. standart debi miktarı              | 2.740 l/min  |
| Standart nominal debi                    | 1.980 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::4]<br>Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yađlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)     |
| PWIS uygunluđu                           | VDMA24364 Zon III  |
| Depolama sıcaklıđı                       | -60 ... 80 °C  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]                 |
| Kullanım havası sıcaklıđı                | -60 ... 80 °C  |
| Çevre sıcaklıđı                          | -60 ... 80 °C  |
| Ürün ađırlıđı                            | 1.910 g  |
| Bađlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Montaj kiti ile<br>Seçenekler:                 |
| Manometre bađlantısı                     | G1/4   |
| Pnömatik bađlantı 1                      | NPT1/2-14  |
| Pnömatik bađlantı 2                      | NPT1/2-14  |
| Boşaltma vidası malzemesi                | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                              |
| Boşaltma vidası malzeme numarası         | 1.4404/316L  |
| Malzeme, filtre tutucu                   | Paslanmaz çelik döküm  |
| Filtre tutucu malzeme numarası           | 1.4409/CF3M(316L)  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, montaj braketi                  | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                              |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | CR<br>NBR<br>VMQ   |
| Malzeme, yay                             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                              |
| Malzeme, filtre                          | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                              |
| Filtre malzeme numarası                  | 1.4404/316L  |
| Malzeme, muhafaza                        | Paslanmaz çelik döküm  |
| Gövde için malzeme numarası              | 1.4409/CF3M(316L)  |
| Malzeme, ayar vidası                     | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                              |
| Malzeme, çanak                           | Paslanmaz çelik döküm  |
| Tas malzeme numarası                     | 1.4409/CF3M (316L)   |