



Yaklaşım sensörü SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

Ürün numarası: 539492

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit Sensornut 8, Montage von oben, mit Stecker M5.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannungsbereich DC | 10 ... 30 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 10 ... 30 V |
| Anahtarlama çıkışı | Kontaktlı |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Max. Çıkış akımı | 500 mA |
| Kablo uzunluğu | 0,3 m |
| Elektriksel bağlantı | Soketli kablo M5x0,5 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Standarda dayalı | DIN EN 60947-5-2 |
| Tasarım | T-kanalı için |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Kısa devre korumalı | hayır |
| Ölçme değeri | Konum |
| Ölçme prensibi | Manyetik Reed |
| Kutup korumalı | hayır |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Kapama süresi | 30 µs |
| Anahtarlama süresi | 0,5 ms |
| Max. Anahtarlama gücü AC | 10 VA |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 10 W |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) |
| Sıkma torku | 0,6 Nm |
| Min. Kablo bükme radyusu | 30 mm |
| Ürün ağırlığı | 10 g |
| Anahtarlama değerinin üretilmesi | +/- 0,1 mm |
| Çıkış yönünde bağlantı | eksenel |
| Kablo tipi | LiFY11Y |
| Bağlantı şekli | T-kanalına sıkıştırılmış |
| Renkli gövde | Siyah |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | Kupfer- und PTFE-frei |
| Gövde için malzeme bilgisi | PA |
| Malzeme bilgisi, yalıtım kovani | PVC |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | PUR |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | Pirinç Altın yaldızlı |