



Yaklaşım sensörü

SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Part number: 539494

FESTO

Tip 10 sensör yuvalı sürücüler için dilli kontaklı elektriksel, M5 fişle üstten montaj.



Data sheet

Feature	Value
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Standarta dayalı	DIN EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	0,5 ms
Kapama süresi	30 µs
Max. Çıkış akımı	500 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	10 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Kısa devre korumalı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı AC	10 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M5x0,5
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Kablo tipi	LiFY11Y
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Malzeme bilgisi, yalıtım kovanı	PVC
Min. Kablo bükme radyusu	24 mm
Bağlantı şekli	Yuvarlak kanala sıkıştırılmış
Sıkma torku	0,4 Nm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	5 g
Renkli gövde	Siyah
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67