



Bağlantı kablosu

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Ürün numarası: 539512

FESTO

yaklaşım sensörleri, konum verici, basınç anahtarı, debi sensörleri, görsel ve endüktif sensörler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı AC	30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	30 V
Müsaade edilen akım değeri	1,7 A
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Maksimum sıkma momenti, soket	0,3 Nm
Maks. sıkma torku fişi	0,5 Nm
Min. kablo bükme radyusu	35 mm
Elektriksel bağlantı	4-Kutuplu / 5-Kutuplu M5x0,5 / M12x1 Erkek soket, düz / Dişi soket, düz
Kablo yapısı	4 x 0,14 mm ²
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo tipi	LiFY11Y
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu Bağlantı somunu ile
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı