



# Filtre-regülatör

## LFR-1/8-DB-7-5M-MINI

Ürün numarası: 539687

FESTO

Çıkış basıncı maksimum 7 bar, manometreli, Filtre hassasiyeti 5µ.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Mini
En	44 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 500 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, döner kafa	POM
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC