


Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-DB-7-5M-MINI

Ürün numarası: 539689

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	44 mm
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü
Regülatör işlevi	ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.5 Bar
Standart anma debisi	1000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	200 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebentisi ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kabuk malzemesi	PC