


# Soket MSSD-C-M16

Ürün numarası: 539709

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, DIN EN 175 301'e uygun port yapısı, tip A.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	38 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Kablo bağlantısı	M16
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	1,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 115 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR