


# Soket MSSD-EB-M12

Ürün numarası: 539712

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, DIN EN 175 301'e uygun port yapısı, tip C.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	11 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Kablo bağlantısı	M12
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 6 mm
Bağlantı kesidi	1,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR