


Soket MSSD-V-M16

Ürün numarası: 539713

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, DIN EN 175 301'e uygun port yapısı, tip B.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	35 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Kablo bağlantısı	M16
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 115 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR