

# Baęlantı Plakası Taban Plakası VABS-S4-2S-N18-K2

Ürün numarası: 539724

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	harici
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Çalışma gerilimi aralıęı DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	4 kV
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Kirlenme derecesi	3
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Gc (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Bölge 2 (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ec IIC T3 Gc X
Patlama grubu montajı	IC
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Modül maks. yüzey sıcaklıęı	T3
Koruma türü	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklıęı	-5 °C...50 °C
Ürün aęırlıęı	192 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile ISO 15407-2'ye göre

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm