

# Manifold


## CPPSC1-PRS-2-5-MP

Ürün numarası: 539902  
Üretimden kalkacak ürün

CPA-SC valf adası için.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	10,5 mm
Farklı basınç alanı ayırımı	1 ve 3 ve 5
Montaj konumu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Valf yeri tanımı	Etiket
Çalışma basıncı	10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ses basıncı seviyesi	85 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	430 g
Valf arabirimi, elektriksel	3-pinli
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli H-raylı
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Hava almasını açma yönünde bağlantı	M5
Pilot egzost bağlantısı 82	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama