



Basınç regülatörü kombinasyonu LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Ürün numarası: 540041
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

P manifoldundaki 2, 3, 4, veya 5 direkt kontrollü piston basınç regülasyon valflerinin kombinasyonu, manometreli.

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	P-manifoldu üzerine direkt kumandalı pistonlu regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	7 ... 100 psi
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 1.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	750 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, vidalı tapa	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, mesafe pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PVC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş