



# Basınç regülatörü kombinasyonu LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Ürün numarası: 540042  
Üretimden kalkacak ürün

P manifoldundaki 2, 3, 4, veya 5 direkt kontrollü piston basınç regülasyon valflerinin kombinasyonu, manometreli.

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	P-manifoldu üzerine direkt kumandalı pistonlu regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	7 ... 100 psi
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 1.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, vidalı tapa	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, mesafe pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PVC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş