


Servomotor MTR-AC-40-3S-AB

Ürün numarası: 540300

FESTO

Without gear unit/with brake.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Rotor konum sensörü	Resolver
Sıcaklık izleme	PTC-direnç
Max. Devir	10.400 1/min
Nominal devir	6.000 1/min
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
Sürekli açık devre akımı	0,78 A
İzolasyon koruma sınıfı	F
Güç tüketimi, fren	6 W
Motor sabiti	0,344 Nm/A
Nominal motor gücü	150 W
Nominal gerilim DC	325 V
Nominal akım motor	0,7 A
Akım tepe değeri	3,3 A
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC to EU directive low-voltage devices
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-40 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,055 kgcm ²
Fren tutma momenti	0,4 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,01 kgcm ²
Rotorun kütle atalet momenti	0,045 kgcm ²
Nominal tork	0,24 Nm
Tork tepe değeri	1 Nm
Durma hali torku	0,27 Nm
Müsaade edilir eksenel mil yükü	12 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	82 N
Ürün ağırlığı	735 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket