


Motor flanşı EAMF-A-28A/30A-40A

Ürün numarası: 540301

FESTO

Servomotorlu elektromekanik tahrik elemanları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Arayüz kodu, motor giriş	40A
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	28A 30A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun