


Bus arabirimi SPC200-COM-DN2

Ürün numarası: 540305

FESTO

DeviceNet IO veya DeviceNet Profile protokol versiyonlarıyla DeviceNet fieldbus üzerinden aktivasyon sağlar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Set seçiminde çıkış sayısı	2 byte
Start/stop'da çıkış sayısı	2 ... 8 byte
Set seçiminde giriş sayısı	4 byte
Start/stop'da giriş sayısı	2 ... 8 byte
desteklenen çalışma modları	Start/Stop Cümle seçimi
Çalışma karakteristikleri	giriş/çıkışları okur ve yazar tüm program kayıtlarını okur ve kayıtlara yazar güncel girişleri okur dijital set noktası karakteristiği
Cihaz kurma	DeviceNet arayüzü
Konfigurasyon desteği	EDS dosyası
Cihaza özel diyagnostik	status byte'i ile WinPISA ile
Fieldbus güç beslemesi DC	11 ... 30 V
Tipik akım tüketim girişi	50 mA
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Fieldbus arabiriminin adresleme aralığı	0 ... 63 °C
Fieldbus arabirimin versiyonu	protokol tipleri: Device Net IO ve Device Net Profile Galvaniz izolasyonu ISO/DSI 11898 'a göre Tabaka 1 1 Mbit 'e kadar standart yüksek hız CAN spesifikasyon V2.0 'a göre Tabaka 2 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektriksel bağlantı, fieldbus arabirimi	Bağlantı plakası 5-pinli Open style:
Ürüne özgü LED gösterge	Modül ve network durum göstergesi
Montaj yeri	3 'ten sonra yukarıya
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut