

Motor denetleme birimi

SFC-DC-VC-3-E-H0-PB

Ürün numarası: 540366
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

SLTE elektrikli kızaklı silindiri ve HGLPE paralel tutucuyu parametrelendirmek ve konumlamak için.

İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kontrolörün çalışma şekli	P pozisyon kontrolörü
Koruma fonksiyonu	I ² t kontrolü Akım kontrol Gerilim arızasının ortaya çıkarılması Sürüklenme hata kontrolü Software son konum tanımlaması
Rotor konum sensörü	Enkoder
Bus sonlama direnci	120 Ohm, harici
Nominal kontrolör gücü	75 W
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Nominal gerilim, yük beslemesi DC	24 V
Nominal akım, yük beslemesi	3 A
Nominal akım, lojik besleme	0,1 A
Parametreleri konfigure eden arabirim	Parametrelendirme ve devreye alma RS232 (9600 Baud)
Pik akım, yük beslemesi	5 A
Pik akım, lojik besleme	0,8 A
İzin verilen aralık, yük beslemesi	± 10 %
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	± 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Darbe dayanımı	DIN EN 60068-2-27'ye uygun
Koruma sınıfı	IP54
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6'ye uygun
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Ürün ağırlığı	600 g
İletişim profili	FHPP Step 7 functional modules
Encoder arabirim girişi, özellikler	Endeks darbeleri A/B-Sinyali RS485/RS422
Bus bağlantısı	9-pinli Sub-D Soket
Fieldbus kaplıni	Profibus DP
Max. Fieldbus aktarım hızı	12 Mbit/s
Bağlantı şekli	H-raylı Duvar/Yüzey tutuculu
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut