



Yari döner tahrik birimi DRQD-20-180-PPVJ-A-AL-FW

Ürün numarası: 540460

FESTO

für Positionserkennung, mit justierbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe. Druckluftanschluss links.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | 20 |
| Dönme açısı ayarlama aralığı | -20 ... 6 deg |
| Dönme açısı | 0 ... 180 deg |
| Yastıklama | Pnömatiksel yastıklama, ayarlanabilir |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Kremayer mil/çark |
| Konum algılama | für Näherungsschalter |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| 6 bar' da max. dönme frekansı | 2,2 Hz |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| 6 bar' da dönme momenti | 3,1 Nm |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti | 0,001 kgm ² |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | Kupfer- und PTFE-frei |
| Tahrik mili için malzeme bilgisi | İslah çeliği |
| Kapak için malzeme bilgisi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum |