


Pnömatik aktuatörlü küresel vana VZPR-BPD-22-R112

Ürün numarası: 540516

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana Döner tahrik
Çalıştırma türü	elektrikli pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	CNOMO dişi dış ile
Bağlantı rakoru	Rp1 1/2
Anahtarlama konumu göstergesi	Düğme yönü = akış yönü
Nominal genişlik DN	40
Tahrik çalışma basıncı	1 Bar...8.4 Bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	25
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ürün ağırlığı	3800 Gram
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet