



Pnömatik aktüatörlü küresel vana VZPR-BPD-22-R2

Ürün numarası: 540517

FESTO

Pirinç, çift etkili DAPS tahrik ile 2/2 yollu, nominal çap 2", PN25, vida dişi EN 10226-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana Döner tahrik elemanı
Tetikleme şekli	elektriksel pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	CNOMO Dişi dişli
Proses valfinin bağlantısı	Rp2
Anahtarlama konum göstergesi	Düğme yönü = Akış yönü
Nominal çap DN	50
Çalışma basıncı, pnömatik aktüatörlü küresel vana	1 ... 8,4 bar
Proses valfinin nominal basıncı	25
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Ürün ağırlığı	5.400 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma