


tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLSA-1/8-QS-6

Ürün numarası: 540661

FESTO

Sabit ofsetli, debi miktarının optimum ayarlanması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Dahili hex
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	0 ... 250 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	180 ... 310 l/min
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,2 ... 10 bar
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 410 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	430 ... 540 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	3,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	19,5 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, ayar vidası	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm