



Manometre kiti DPA-40-10-MA-SET

Ürün numarası: 540781

FESTO

Basınç yükseltici için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	27
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	erkek dişli
Çalışma basıncı	10 bar
Ölçme hassasiyeti sınıfı	4
Koruma sınıfı	IP43
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ürün ağırlığı	16 g