


# Baęlantı plakası VABS-S4-2S-G18-B-K2

Ürün numarası: 541067

FESTO

15407/-2 standardına uygun port yapısı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Kirlilik sınıfı	3
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gc (GB)
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ec IIC T3 Gc X
Patlama grubu düzeni	IIC
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. yüzey sıcaklığı düzeni	T3
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	192 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli EN 15407-2'ye uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm