


Başlama valfi

MS6-EM1-1/4-S-Z

Ürün numarası: 541273

FESTO

manuel, susturuculu, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Döner sürgü valfi
Tetikleme şekli	manuel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 18 bar
C değeri	10,7 l/sbar
b değeri	0,56
Standart nominal debi	3.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Montaj konumu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	655 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu entegre edilmiş kanalsız
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm