


Bus düğümleri CPX-FB32

Ürün numarası: 541302

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus arabirimi	Soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül odaklı diyagnostikler - Modüllerde düşük gerilim - Diyagnostik hafızası
Konfigurasyon desteği	EDS dosyası
Parametreleri konfigure etmek	- Diyagnostik karakteristiği - Failsafe tepkisi - Kanalların zorlanması - Boşta mod karakteristikleri - Sinyal ayarı - Sistem parametresi
Ek fonksiyonlar	- "Açık Mesaj" üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Ethernet üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi - DHCP, DIL siviç veya operatör ünitesiyle IP adresleme Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Veri iletim hızı	10/100, full/half dupl. MBit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 65 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	125 g
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Protokol	EtherNet/IP
Bus' a özgü LED gösterge	IO: I/O durumu MS: Modül durumu NS: Network durumu TP: Network aktif
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş PC