


# Kompakt Görüntü Sistemi

## SBOI-M-R1B

Ürün numarası: 541395

FESTO

hızlı hareketlerin montaj ve görüntülemesi için, entegre optikler.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sensör çözünürlüğü	640 x 480 Pixel (VGA)
Lens bağlantısı	Yerleşik optik cihazlar
Görüş alanı	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
En	45 mm
Yükseklik	45 mm
Uzunluk	83,7 mm
Maks. artık akım	24 V çıkışlarda 1.5 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	120 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre koşulları	Harici güçlü ışık kaynaklarına karşı perdeleme Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	184 g
Aydınlatma süresi	40 µs ... 1.000 ms
Görüntü hızı (kare)	185 fps
Sensör tipi	monokrom
Çalışma mesafesi	22 ... 1.000 mm
Ethernet, veri iletim hızı	100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
Ethernet, konnektör fişi	Erkek soket M12
Ethernet, bus arayüzü	IEEE802.3U (100BaseT)
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	ABS takviyeli cam fiber
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama