


Kompakt Görüntü Sistemi SBOC-M-R1B

Ürün numarası: 541398

FESTO

hızlı hareketlerin montaj ve görüntülemesi için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sensör çözünürlüğü	640 x 480 Pixel (VGA)
Lens bağlantısı	CS montaj (lens koruma borulu C montaj)
Görüş alanı	Seçilen lense bağlıdır
En	45 mm
Yükseklik	45 mm
Uzunluk	139,4 mm
Maks. artık akım	24 V çıkışlarda 1.5 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	120 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre koşulları	Harici güçlü ışık kaynaklarına karşı perdeleme Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	182 g
Aydınlatma süresi	40 µs ... 1.000 ms
Görüntü hızı (kare)	185 fps
Sensör tipi	monokrom
Çalışma mesafesi	Seçilen lense bağlıdır
Ethernet, veri iletim hızı	100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
Ethernet, konnektör fişi	Erkek soket M12
Ethernet, bus arayüzü	IEEE802.3U (100BaseT)
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	ABS takviyeli cam fiber
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama