


# Analog modül CPX-4AE-T

Ürün numarası: 541486

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için. Dört sıcaklık sensörünün bağlantısına imkan tanır, -200°C ila 850°C arası sıcaklık ölçümü için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	47 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
Maks. hat uzunluğu	200 m Ekranlı
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 4 Kanal diyagnozu
Diyagnostik	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Giriş sinyalinde kısa devre Parametreleme hatası
Parametreleri konfigüre etmek	Kanal başına zorlama Sınır değer izleme/kanal Ölçü birimi Ölçüm değerini düzeltirme Kanal başına sensör tipi Tel kopması/kanal denetimi
Dahili çevrim süresi	250 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 50 mA
Giriş sayısı	4
Veri formatı	15 bit + ön ek Derecenin onda birlerinde ikilik gösterge
Tekrarlama hassasiyeti	25° C'de %0.05
25°C'de temel hata sınırı	Pt sensörleri için ±0,6 K
Ortam sıcaklığıyla ilişkili çalışma hata sınırı	±0,6 %
Sensör tipleri	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	evet
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta