



# Yavaş başlatma valfi MS12-DL-G

Ürün numarası: 541497

FESTO

Basıncın pnömatik ekipmana yavaşça verilmesi ve tahliyesi için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2
Çalışma basıncı	2 ... 20 bar
Standart nominal debi	25.000 ... 42.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3.600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 2	Manifold modülü
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm