



Otomatik T elemanı NEDU-M12D5-M12T4

Ürün numarası: 541596

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Bağlantı frekansı	500
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	250 V
Nominal çalışma gerilimi AC	250 V
Nominal çalışma gerilimi DC	60 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	25,5 g
Elektriksel bağlantı	EN 60947-5-2' ye göre Erkek soket / Dişi soket M12x1 / M12x1 4-pinli / 4-pinli A-kodlu / A-kodlu
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Renkli gövde	Siyah
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Krom kaplı Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U (PU), güçlendirilmiş
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı