



Solenoid bobinli valf

NVF3-5/2K-1/4-120-NPT-EX

Ürün numarası: 541648

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	76 mm
Standart nominal debi	900 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	7 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Çakışmasız	hayır
b değeri	0,33
C değeri	4,2 l/sbar
Kapama süresi	100 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	50 ms
Karakteristik bobin değerleri	120 V AC: 60 Hz, toplama gücü 11.5 VA, tutma gücü 6.5 VA
AB dışında patlama koruma sertifikası	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Sertifika yayınlayan bölüm	FM 3026030
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Hava almasını açma yönünde bağlantı	dahili
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 5	NPT1/4-18

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm eloksal kaplama