


Ara konum modülü DADM-DGC-40-A

Ürün numarası: 541702

FESTO

MGC milsiz silindir için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,25 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Max. Darbe hızı	3 m/s
Maks. dönme süresi	300 ms
Tekrarlama hassasiyeti	0,02 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	970 g
Bağlantı şekli	DGC silindire kenetlenir
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, durdurma vidası	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, kol	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, klips	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, somun	Çelik Galvaniz kaplı
Hassas ayar	4 mm
Çalışma şekli	çift etkili