


Manometre MA-27-16-R1/8

Ürün numarası: 541733

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Manometre nominal boyut	27
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	PA takviyeli
Vida dişli muytu malzemesi	PA takviyeli
Gövde malzemesi	PA
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	8 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)