


Elektrik arabirimi CPVSC1-AE16-CPI

Ürün numarası: 541975

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	52 mm
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	70 mm
Fieldbus arabirimi	M9, 5-pin fiş ve soket
Cihaza özel diyagnostik	Alt gerilim, valf adası
İletişim tipleri	CP fieldbus
Valf bobinlerin max. sayısı	16
Parametreleri konfigure etmek	CP protokolüyle parametrelendirme
Kutup korumalı	bütün çalışma gerilimi bağlantıları için
Protokol	CP fieldbus
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi, yük	Valf tipine ve valf sayısına bağlı
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	Elektronik elemanlar: ≤ 100 mA
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Relatif hava nemi	50 °C'da % 90 yoğunlaşmayan
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV)
Koruma sınıfı	IP20 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	150 g
Bus' a özgü LED gösterge	CP: CP fieldbus
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun