



# Küresel valf

## VZBA-R2-63-32T-F0507-R

Ürün numarası: 542020

FESTO

Paslanmaz çelik versiyonda içten dişli 3-yollu küresel vana, DRD, DRE ve DAPS açısal döner aktüatörlerinin üzerine montaj için T deliği ISO 5211 arayüzüyle 90 ve 180 derecedir.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana T-deliği
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp2
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F05 F07
İç çap	40 mm
Nominal çap DN	50
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	37 Nm
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 140 °C
Debi miktarı Kv, T delikleri, açılı	48,8 m3/h
Debi miktarı Kv, T delikleri, düz	100 m3/h
Debi miktarı toleransı Kv	+/- 20 %
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	PTFE
Malzeme bilgisi, küre	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4401
Mil için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	7.400 g
CE işaretü (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3