



# Hassas tek yönlü akış kontrol valfleri GRP-160-1/8-AL

Ürün numarası: 542023

FESTO

Debi miktarının hassas şekilde ayarlanmasını sağlar, geri dönüşsüz çalışma.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Ölçekli döner topuz
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Kısma yönündeki standart nominal debi	75,8 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	245 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı 2'den 1'e kadar	0 ... 8 bar
Akış kontrol kısma yönünde standart anma debisi 0,1-0 MPa (1-0 bar, 14,5-0 psi)	38 l/min
Geri dönüş yönünde standart anma debisi 0,1-0 MPa (1-0 bar, 14,5-0 psi)	25 ... 90 l/min
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	129 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	245 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [5:4:3] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	110 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	işlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PVC
Malzeme, vidalar	Çelik