


Baęlantı kablosu NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Ürün numarası: 542129

FESTO

yaklaşım sensörleri, konum verici, basınç anahtarı, debi sensörleri,
görsel ve endüktif sensörler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Standarta dayalı	EN 61076-2-101
Montaj konumu	istenildięi gibi
Kablo özellięi	Standart
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Müsaade edilen akım deęeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 70 °C
Maks. sıkma torku	M12x1'de 0.6 Nm
Min. Kablo bükme radyusu	52 mm
Ürün aęırlıęı	26 g
Elektriksel baęlantı 1	Düz soket, M12x1, 5-pin, A-kodlu
Elektriksel baęlantı 2	Düz soket, M12x1, 4-pin, A-kodlu
Kablo yapısı	4x0,34
Kablo çapı	5,2 mm
Kablo uzunluęu	0,15 m
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ²
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	diş açılmış erkek soket ile Baęlantı somunu ile
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Vida için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	altın kaplı soket Bakır alaşım fiş, altın kaplı