


Bağlantı kablosu NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Ürün numarası: 542135

FESTO

Ön-montajlı, CPE10/14-M1BH valfleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Montaj konumu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilen akım değeri	1 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Maks. sıkma torku	M12x1'de 0.6 Nm M2'de 0.25 Nm
Min. Kablo bükme radyusu	42 mm
Ürün ağırlığı	48 g
Elektriksel bağlantı 1	Açılı soket, kare tasarım, 2-pin, MSZC
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, M12x1, 5-pin, A-kodlu
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm ²
Koruyucu topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine dış açılmış erkek soket ile
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Çinko pres döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	kalay kaplı soket Bakır alaşım fiş, altın kaplı