



Hava hazırlama kombinasyonu MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

Ürün numarası: 542295

FESTO

Manuel açma/kapatma valfi, filtre-regülatör, göstergesiz basınç anahtarlı dağıtıcı modül, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur. Max. Çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör Standart sisli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Standart nominal debi	950 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.700 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC