

# Güç kaynağı


## SVG-1/230VAC-48VDC-5A

Ürün numarası: 542403  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

48 V DC nominal çıkış gerilimi ve 5 A nominal çıkış akımı.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	125 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	85 mm
Montaj konumu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	1 fazlı
Giriş akımı	2,2 - 1,2 A
Nominal çıkış gerilimi DC	48 V
Nominal çıkış akımı	5 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 ... 240 V
Power failure buffering	50 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95%
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	1.240 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut