


Güç kaynağı

SVG-3/400VAC-48VDC-20A

Ürün numarası: 542405
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

48 V DC nominal çıkış gerilimi ve 20 A nominal çıkış akımı.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	125 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	240 mm
Montaj konumu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	3 fazlı
Giriş akımı	2,3 - 1,9 A
Nominal çıkış gerilimi DC	48 V
Nominal çıkış akımı	20 A
Giriş gerilimi aralığı AC	400 ... 500 V
Power failure buffering	50 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95%
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	3.500 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut